


TECEfloor Komfort Aufputz-Verteilerschrank AP 140

Stabiler Komfort Aufputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9003). Mit erhöhtem Elektromontagebereich im oberen Schrankteil inklusive Hutschiene zur Aufnahme der TECEfloor Regelklemmleisten. Abnehmbare Rückwand mit 2 Befestigungsschienen inklusive rutschsicheren Fixierschrauben zur Aufnahme der Heizkreisverteiler.

Tiefe: 140 mm, Höhe: 710 mm.



	--	AP 140-2	AP 140-3	AP 140-4	AP 140-5	--
Maß B	--	500	730	880	1030	--
Maß C	--	455	685	835	985	--
Heizkreise incl. Kugelhahn	--	2-4	5-9	10-11	12	--
Heizkreise incl. Eck-Kugelhahn	--	2-3	4-8	9-11	12	--
Heizkreise incl. WMZ-Set, vertikal	--	2	3-7	8-10	11-12	--
Heizkreise incl. Festwertregelung	--	--	2-6	7-9	10-12	--
Best.-Nr.:	--	77351802	77351803	77351804	77351805	--


* Empfehlung Heizkreise/Schranktyp = Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ca. 50 mm)

Die Endmontage des AP-Verteilerschanks erfolgt auf dem Fertigfußboden. Die abnehmbare Rückwand wird zuvor mit der Markierung 515 mm über der späteren OK FFB. an der Wand befestigt (siehe Skizze). Durch lösen der Muttern an der Rückwand, lässt sich der lackierte Schrank von der Rückwand abnehmen

Nach Fertigstellung aller Arbeiten kann der Verteilerschrank an der Rückwand wieder montiert werden. Kleine Höhenabweichungen des FB-Aufbaus können durch die vorhandenen Langlöcher ausgeglichen werden.

TECEfloor Comfort manifold cabinet AP 140

Stable Comfort wall-mounted manifold cabinet made of 1 mm thick, galvanized sheet steel, powder-coated in white (RAL 9003). With raised electrical installation area in the upper part of the cabinet including top-hat to accommodate the TECEfloor control terminal strips. Removable rear panel with 2 fastening rails including non-slip fixing screws to accommodate the heating circuit manifolds. Depth: 140 mm. Height: 710 mm.



	--	AP 140-2	AP 140-3	AP 140-4	AP 140-5	--
Dimension B	--	500	730	880	1030	--
Dimension C	--	455	685	835	985	--
Heating circuits incl. ball valve	--	2-4	5-9	10-11	12	--
Heating circuits incl. corner ball valve	--	2-3	4-8	9-11	12	--
Heating circuits incl. corner calorimeter set	--	2	3-7	8-10	11-12	--
Heating circuits incl. fixed setpoint regulation	--	--	2-6	7-9	10-12	--
Order No.:	--	77351802	77351803	77351804	77351805	--

* Recommended for heating circuits/cabinet type = installed elements + and assembly clearance distance (2 x ≥ 50 mm)

The final assembly of the wall-mounted manifold cabinet takes place on the finished floor. The removable rear panel is attached to the wall beforehand with the marking 515 mm above the later OK FFB. (see sketch). By unscrewing the nuts on the rear panel, the painted cabinet can be removed from the rear panel.

After all work has been completed, the manifold cabinet can be refitted to the rear panel. Small height differences of the FB assembly can be compensated for by the slotted holes provided.